

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH  
Parts



### Descripción

**Material:**

Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.  
Perno de presión de POM.  
Muelle de acero para muelles cl. D.

**Versión:**

Bruñido.


**Indicación:**

Para las series en pulgadas, la dimensión D et S está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.

**Indicación sobre el dibujo:**

1) Tornillo de sujeción pegado

## Planos



## Nuestros productos

### Piezas de presión con resorte y perno de presión, hexágono interior, pasador de plástico, presión final estándar, pulgadas

Referencia	D	D1	H	L	T1	N	S	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N	Referencia de la lave de montaje
03050-AD	6-32	1	1,5	10	1	0,4	0,7	0,5	3	03040-903
03050-AG	8-36	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	03040-904
03050-AE	8-32	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	03040-904
03050-A1	10-32	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	6	20	03040-905
03050-AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	03040-906
03050-A2	1/4-20	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	03040-906
03050-A3	5/16-18	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	9	35	03040-908
03050-A4	3/8-16	4	3	22	1,4	1,6	3	9	35	03040-910
03050-A5	1/2-13	6	4	28	2	2	4	12	55	03040-912
03050-A6	5/8-11	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	03040-916
03050-1AG	8-36	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	03040-904
03050-1AE	8-32	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	03040-904
03050-1A1	10-32	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	3	10	03040-905
03050-1AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	03040-906
03050-1A2	1/4-20	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	03040-906
03050-1A3	5/16-18	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	4	16	03040-908
03050-1A4	3/8-16	4	3	22	1,4	1,6	3	4	16	03040-910
03050-1A5	1/2-13	6	4	28	2	2	4	5	27	03040-912
03050-1A6	5/8-11	7,5	5	32	2,5	2,5	5	20	45	03040-916

**Piezas de presión con resorte y perno de presión, hexágono interior, pasador de plástico, presión final ligera, pulgadas**

Referencia	D	D1	H	L	T1	N	S	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N	Referencia de la lave de montaje
03050-1AG	8-36	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	03040-904
03050-1AE	8-32	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	03040-904
03050-1A1	10-32	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	3	10	03040-905
03050-1AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	03040-906
03050-1A2	1/4-20	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	03040-906
03050-1A3	5/16-18	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	4	16	03040-908
03050-1A4	3/8-16	4	3	22	1,4	1,6	3	4	16	03040-910
03050-1A5	1/2-13	6	4	28	2	2	4	5	27	03040-912
03050-1A6	5/8-11	7,5	5	32	2,5	2,5	5	20	45	03040-916