

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH  
Parts

## Descripción

## Material:

Acero, clase de resistencia 5.8.

## Versión:

Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.

## Indicación:

Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo. Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.

## Nuestros productos

## Pernos de bloqueo accionados por leva, pulgadas

Referencia Forma C	Referencia Forma D	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
03099-0604A4	03099-0704A4	4	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	-   9/16	1	8	14
03099-0605A4	03099-0705A4	5	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	-   9/16	1,3	8	14
03099-0606A4	03099-0706A4	6	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	-   9/16	1,8	8	14
03099-0604AL	03099-0704AL	4	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	-   9/16	1	8	14
03099-0605AL	03099-0705AL	5	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	-   9/16	1,3	8	14
03099-0606AL	03099-0706AL	6	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	-   9/16	1,8	8	14
03099-0605A5	03099-0705A5	5	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	-   3/4	1,3	8	15
03099-0606A5	03099-0706A5	6	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	-   3/4	1,8	8	15
03099-0608A5	03099-0708A5	8	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	-   3/4	2,3	8	15
03099-0605AM	03099-0705AM	5	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	-   3/4	1,3	8	15
03099-0606AM	03099-0706AM	6	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	-   3/4	1,8	8	15
03099-0608AM	03099-0708AM	8	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	-   3/4	2,3	8	15
03099-0606A6	03099-0706A6	6	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	-   15/16	1,8	15	35
03099-0608A6	03099-0708A6	8	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	-   15/16	2,3	15	35
03099-0610A6	03099-0710A6	10	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	-   15/16	2,8	15	35
03099-0606AN	03099-0706AN	6	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	-   15/16	1,8	15	35
03099-0608AN	03099-0708AN	8	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	-   15/16	2,3	15	35
03099-0610AN	03099-0710AN	10	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	-   1-1/8	2,8	15	35
03099-0608A7	03099-0708A7	8	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	-   1-1/8	2,3	20	60
03099-0610A7	03099-0710A7	10	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	-   1-1/8	2,8	20	60
03099-0612A7	03099-0712A7	12	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	-   1-1/8	3	20	60
03099-0608A0	03099-0708A0	8	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	-   1-1/8	2,3	20	60
03099-0610A0	03099-0710A0	10	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	-   1-1/8	2,8	20	60
03099-0612A0	03099-0712A0	12	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	-   1-1/8	3	20	60