

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH  
Parts



Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.  
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Las longitudes de tornillo 15, 35 y 45 no están disponibles en acero inoxidable.

Planos



Nuestros productos

Empuñaduras en estrella de cinco picos, rosca interior, pulgadas

Referencia	Forma	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-50A3	K	acero	gris antracita RAL 7021	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A35	K	acero	gris claro RAL 7035	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A36	K	acero	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A37	K	acero	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A4	K	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A45	K	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A46	K	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A47	K	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A5	K	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50A55	K	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50A56	K	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50A57	K	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-63A4	K	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A45	K	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A46	K	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A47	K	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A5	K	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-63A55	K	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A56	K	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A57	K	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A6	K	acero	gris antracita RAL 7021	5/8-11	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A65	K	acero	gris claro RAL 7035	5/8-11	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A66	K	acero	rojo tráfico RAL 3020	5/8-11	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A67	K	acero	amarillo colza RAL 1021	5/8-11	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-50A31	K	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A315	K	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A316	K	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A317	K	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A41	K	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A415	K	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A416	K	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A417	K	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14	-
06253-50A51	K	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50A515	K	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50A516	K	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-50A517	K	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18	-
06253-63A41	K	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A415	K	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A416	K	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A417	K	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14	-
06253-63A51	K	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A515	K	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A516	K	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-63A517	K	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18	-
06253-50A4X20	L	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A45X20	L	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A46X20	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A47X20	L	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A4X40	L	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50A45X40	L	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50A46X40	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50A47X40	L	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50A5X30	L	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50A55X30	L	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50A56X30	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50A57X30	L	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	30
06253-50A5X60	L	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50A55X60	L	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50A56X60	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-50A57X60	L	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	60
06253-63A4X20	L	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A45X20	L	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A46X20	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A47X20	L	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A4X40	L	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63A45X40	L	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63A46X40	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63A47X40	L	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63A5X30	L	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63A55X30	L	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63A56X30	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63A57X30	L	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	30
06253-63A5X60	L	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63A55X60	L	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63A56X60	L	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-63A57X60	L	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	60
06253-50A41X20	L	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A415X20	L	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A416X20	L	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A417X20	L	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	20
06253-50A41X40	L	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50A415X40	L	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	L
06253-50A416X40	L	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-50A417X40	L	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	-	40
06253-63A41X20	L	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A415X20	L	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A416X20	L	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A417X20	L	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	20
06253-63A41X40	L	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63A415X40	L	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63A416X40	L	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40
06253-63A417X40	L	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	-	40