

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
Parts

Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.

Versión:

Acero cromado en azul.

Indicación:

Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.

Indicación sobre el dibujo:

Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma E: casquillo con agujero ciego, sin cubierta
Forma H: casquillo con agujero ciego, con cubierta
Forma L: rosca exterior

Nuestros productos

Moletas, rosca interior, pulgadas

Referencia	Forma	D	D1	D2	H	H1	T
06266-11A1	D	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-11A2	D	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-11A3	D	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-12A3	D	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-12A4	D	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-13A4	D	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-13A5	D	1/2-13	63	22	41	17	18

Moletas, rosca interior, pulgadas

Referencia	Forma	D	D1	D2	H	H1	T
06266-21A1Δ	K	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-21A2Δ	K	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-21A3Δ	K	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-22A3Δ	K	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-22A4Δ	K	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-23A4Δ	K	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-23A5Δ	K	1/2-13	63	22	41	17	18

Moletas, con casquillo, pulgadas

Referencia	Forma	D	D1	D2	H	H1	T
06266-31CM	E	0,25	40	16,5	31	13	10
06266-32CN	E	0,312	50	18	36	15	14
06266-33CO	E	0,375	63	22	41	17	14

Moletas, con casquillo, pulgadas

Referencia	Forma	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T
06266-41CMA	H	1	0,25	40	16,5	31	13	10

Nuestros productos

Referencia	Forma	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T
06266-42CND	H	2	0,312	50	18	36	15	14
06266-43C0Δ	H	3	0,375	63	22	41	17	14

Moletas, rosca exterior, pulgadas

Referencia	Forma	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	L
06266-51A1ΔX	L	1	10-32	40	16,5	31	13	10/20
06266-51A2ΔX	L	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20/30
06266-51A3ΔX	L	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20/40
06266-52A3ΔX	L	2	5/16-18	50	18	36	15	20/40
06266-52A4ΔX	L	2	3/8-16	50	18	36	15	20/40
06266-53A4ΔX	L	3	3/8-16	63	22	41	17	20/40
06266-53A5ΔX	L	3	1/2-13	63	22	41	17	30/60