


Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
PartsDesenclavar
mediante elevación

Descripción

Material:

Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.

Versión:

Recubierto con plástico negro con estructura fina.


Indicación:

Para las series en pulgadas, la dimensión X está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.

A petición:

Otras roscas interiores y modelos especiales.

A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.



Nuestros productos

Palancas tensoras ajustables, con rosca interior, pulgadas

Referencia	Forma	X	T	A	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Número de dientes
06370-1A32	0°	5/16-18	14	92	-	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	22
06370-1A42	0°	3/8-16	14	92	-	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	22
06370-2A42	0°	3/8-16	17	111	-	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-	57,5	24
06370-2A52	0°	1/2-13	17	111	-	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-	57,5	24
06370-3A52	0°	1/2-13	23	134,5	-	23	33	32	13	58	6	47	-	65	26
06370-3A62	0°	5/8-11	23	134,5	-	23	33	32	13	58	6	47	-	65	26
06370-4A62	0°	5/8-11	27	134	-	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-	76,5	36
06370-4A72	0°	3/4-10	27	134	-	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-	76,5	36
06370-1A31	20°	5/16-18	14	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
06370-1A41	20°	3/8-16	14	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
06370-2A41	20°	3/8-16	17	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
06370-2A51	20°	1/2-13	17	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
06370-3A51	20°	1/2-13	23	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
06370-3A61	20°	5/8-11	23	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
06370-4A61	20°	5/8-11	27	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
06370-4A71	20°	3/4-10	27	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36