


Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
Parts**Descripción****Material:**

Termoplástico gris antracita.

Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.


Indicación:

Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Planos



Nuestros productos

Bolas de empuñadura, rosca interior, pulgadas

Referencia	Material del componente	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-1A2	acero	gris antracita RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A25	acero	gris claro RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A26	acero	rojo tráfico RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-1A27	acero	amarillo colza RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-2A3	acero	gris antracita RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A35	acero	gris claro RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A36	acero	rojo tráfico RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2A37	acero	amarillo colza RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-3A4	acero	gris antracita RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A45	acero	gris claro RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A46	acero	rojo tráfico RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-3A47	acero	amarillo colza RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-4A4	acero	gris antracita RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A45	acero	gris claro RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A46	acero	rojo tráfico RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-4A47	acero	amarillo colza RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4A5	acero	gris antracita RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A55	acero	gris claro RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A56	acero	rojo tráfico RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4A57	acero	amarillo colza RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-01A2	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A25	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A26	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-01A27	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	1	1/4-20	25	12	17	25	3	2	10
06245-02A3	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A35	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A36	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02A37	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	2	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-03A4	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A45	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A46	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-03A47	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3	3/8-16	40	19	23	41	4	3	14
06245-04A4	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A45	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A46	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A47	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	4	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04A5	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A55	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A56	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04A57	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	4	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	18

Bolas de empuñadura, rosca exterior, pulgadas

Referencia	Tipo de rosca	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-1A2X20	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A25X20	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A26X20	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A27X20	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1A2X30	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A25X30	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A26X30	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1A27X30	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-2A3X20	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A35X20	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A36X20	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A37X20	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2A3X40	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A35X40	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A36X40	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2A37X40	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-3A4X20	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A45X20	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A46X20	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A47X20	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3A4X40	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A45X40	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A46X40	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3A47X40	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-4A4X20	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A45X20	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A46X20	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A47X20	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4A4X40	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A45X40	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A46X40	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A47X40	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4A5X30	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A55X30	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18

Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-4A56X30	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A57X30	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4A5X60	rosca exterior	acero	gris antracita RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A55X60	rosca exterior	acero	gris claro RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A56X60	rosca exterior	acero	rojo tráfico RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-4A57X60	rosca exterior	acero	amarillo colza RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60	18
06245-01A2X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A25X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A26X20	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A27X20	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01A2X30	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A25X30	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A26X30	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01A27X30	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-02A3X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A35X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A36X20	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A37X20	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02A3X40	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A35X40	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A36X40	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02A37X40	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-03A4X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A45X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A46X20	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A47X20	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03A4X40	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A45X40	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A46X40	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03A47X40	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-04A4X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A45X20	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A46X20	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A47X20	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04A4X40	rosca exterior	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A45X40	rosca exterior	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A46X40	rosca exterior	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04A47X40	rosca exterior	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14