



Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de plástico.
 Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
 Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.

Versión:

Casquillo (hembra)
 Tensión: U máx. 60 V
 Electricidad: I máx. 4 A
 Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
 Grado de protección: IP 67

Indicación:

Conector de producción en serie con bloqueo de tornillo.

Rango de temperatura:


De -25 °C a +85 °C

Indicación sobre el dibujo:

P1 = Paso para cables

- 1 = Marrón (BN)
- 2 = Blanco (WH)
- 3 = Azul (BU)
- 4 = Negro (BK)

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	D	G	H	L	P1	Tipo de conexión	Sección de conexión máx. (mm ²)
80100-010	A	12	M8x1	-	45	3,5 - 5	racor roscado	0,5
80100-020	A	20	M12x1	-	54	4 - 6	racor roscado	0,75
80100-030	B	12	M8x1	28	-	3,5 - 5	racor soldado	0,25
80100-040	B	20	M12x1	38	-	4 - 6	racor roscado	0,75

Nuestros productos
