



Descripción

Material:

Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.

Versión:

Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.

Indicación de pedido:

Venta por pares.

Indicación:

En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Forma A:

Los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto gracias a la amortiguación de entrada y se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma B:

Aplicando una ligera presión, los carriles telescópicos se extienden automáticamente y sin hacer casi ruido. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma C:

Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

Forma D:

Enclavamiento en la posición cerrada.

Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma E:

Gracias al cierre automático, los carriles telescópicos se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

Rango de temperatura:

Forma A:
+10°C a +40°C.

Forma B:
-20°C a +70°C.

Forma C:
-20°C a +70°C.

Forma D:
-20°C a +70°C.

Ventajas:

Cierre suave
Empujar para abrir
Cierre automático
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente

Accesorios:

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 21335-80

Indicación sobre el dibujo:

Forma B:

1) Los modelos 21334-15-2040022, 21334-15-2050022, 21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 y 21334-15-2060035 no tienen agujero de montaje

Forma C:


1) Los modelos 21334-15-30600, 21334-15-30650 y 21334-15-30700 tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21334-15-30250 no tienen agujero de montaje


Forma D:

1) Los modelos 21334-15-40148, 21334-15-40199 y 21334-15-40250 no tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21334-15-40600, 21334-15-40650 y 21334-15-40700 tienen agujero de montaje
3) Los modelos 21334-15-30600 y 21334-15-30650 no tienen agujero de montaje

Forma E:

1) Los modelos 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 y 21557-15-5050041 no tienen agujero de montaje





Nuestros productos

Referencia	Número de artículo fabricante	Forma	Modelo de forma	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg	Clase de embalaje
21334-15-10350	DZ3832-0035EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	43	1 unidad = 1 par
21334-15-10400	DZ3832-0040EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	44	1 unidad = 1 par
21334-15-10450	DZ3832-0045EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-10500	DZ3832-0050EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-10550	DZ3832-0055EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-10600	DZ3832-0060EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-10650	DZ3832-0065EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	44	1 unidad = 1 par
21334-15-10700	DZ3832-0070EC-B	A	Soft close	montaje lateral	estándar	43	1 unidad = 1 par

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Carrera S	L
21334-15-10350	35	-	-	-	180,8	-	-	206	-	12,7	45,7	310	350
21334-15-10400	35	128	-	-	180,8	-	-	257	-	12,7	45,7	406	400
21334-15-10450	35	128	224	-	-	-	-	305	-	12,7	45,7	457	450
21334-15-10500	35	128	224	-	180,8	-	-	352	-	12,7	45,7	508	500
21334-15-10550	35	128	224	-	180,8	-	-	407	352	12,7	45,7	559	550
21334-15-10600	35	128	224	352	-	224	-	-	416	12,7	45,7	610	600
21334-15-10650	35	128	224	352	180,8	224	-	-	416	12,7	45,7	660	650

21334-15 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg



Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Carrera S	L
21334-15-10700	35	128	224	352	180,8	224	288	-	544	12,7	45,7	711	700

Referencia	Número de artículo fabricante	Forma	Modelo de forma	Fuerza de activación N	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg	Clase de embalaje
21334-15-2030022	DZ3832-0030TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	42	1 unidad = 1 par
21334-15-2035022	DZ3832-0035TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	43	1 unidad = 1 par
21334-15-2040022	DZ3832-0040TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	44	1 unidad = 1 par
21334-15-2045022	DZ3832-0045TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2050022	DZ3832-0050TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2055022	DZ3832-0055TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2060022	DZ3832-0060TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2065022	DZ3832-0065TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	44	1 unidad = 1 par
21334-15-2070022	DZ3832-0070TR	B	Push to open	22	montaje lateral	estándar	43	1 unidad = 1 par
21334-15-2030035	DZ3832-0030HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	42	1 unidad = 1 par
21334-15-2035035	DZ3832-0035HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	43	1 unidad = 1 par
21334-15-2040035	DZ3832-0040HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	44	1 unidad = 1 par
21334-15-2045035	DZ3832-0045HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2050035	DZ3832-0050HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2055035	DZ3832-0055HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2060035	DZ3832-0060HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-2065035	DZ3832-0065HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	44	1 unidad = 1 par
21334-15-2070035	DZ3832-0070HDTR	B	Push to open	35	montaje lateral	estándar	43	1 unidad = 1 par

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Carrera S	L
21334-15-2030022	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
21334-15-2035022	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
21334-15-2040022	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
21334-15-2045022	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
21334-15-2050022	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
21334-15-2055022	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
21334-15-2060022	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
21334-15-2065022	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
21334-15-2070022	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700
21334-15-2030035	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
21334-15-2035035	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
21334-15-2040035	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
21334-15-2045035	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
21334-15-2050035	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
21334-15-2055035	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
21334-15-2060035	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
21334-15-2065035	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
21334-15-2070035	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700

Referencia	Número de artículo fabricante	Forma	Modelo de forma	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg	Capacidad de carga por par (10.000 ciclos) kg	Clase de embalaje
21334-15-30250	DZ3832-0025D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	41	47	1 unidad = 1 par
21334-15-30300	DZ3832-0030D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	42	48	1 unidad = 1 par
21334-15-30350	DZ3832-0035D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	43	49	1 unidad = 1 par
21334-15-30400	DZ3832-0040D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	44	50	1 unidad = 1 par
21334-15-30450	DZ3832-0045D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	45	50	1 unidad = 1 par
21334-15-30500	DZ3832-0050D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	45	50	1 unidad = 1 par
21334-15-30550	DZ3832-0055D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	45	50	1 unidad = 1 par
21334-15-30600	DZ3832-0060D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	45	50	1 unidad = 1 par

21334-15 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg



Nuestros productos

Referencia	Número de artículo fabricante	Forma	Modelo de forma	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg	Capacidad de carga por par (10 000 ciclos) kg	Clase de embalaje
21334-15-30650	DZ3832-0065D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	44	49	1 unidad = 1 par
21334-15-30700	DZ3832-0070D0	C	enclavamiento en la posición abierta o cerrada	montaje lateral	estándar	43	48	1 unidad = 1 par

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Carrera S	L
21334-15-30250	35	-	160	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	243	250
21334-15-30300	35	-	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300
21334-15-30350	35	128	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350
21334-15-30400	35	128	224	320	-	-	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400
21334-15-30450	35	128	-	352	-	-	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450
21334-15-30500	35	128	-	416	-	-	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500
21334-15-30550	35	128	-	352	-	480	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550
21334-15-30600	35	128	224	352	480	-	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600
21334-15-30650	35	128	224	352	544	-	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650
21334-15-30700	35	128	224	352	544	-	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700

Referencia	Forma	Modelo de forma	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg	Clase de embalaje
21334-15-40148	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-15-40199	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	46	1 unidad = 1 par
21334-15-40250	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	47	1 unidad = 1 par
21334-15-40300	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	48	1 unidad = 1 par
21334-15-40350	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	49	1 unidad = 1 par
21334-15-40400	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	50	1 unidad = 1 par
21334-15-40450	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	50	1 unidad = 1 par
21334-15-40500	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	50	1 unidad = 1 par
21334-15-40550	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	50	1 unidad = 1 par
21334-15-40600	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	50	1 unidad = 1 par
21334-15-40650	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	49	1 unidad = 1 par
21334-15-40700	D	enclavamiento en posición cerrada	montaje lateral	estándar	49	1 unidad = 1 par

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	B	H	Carrera S	L
21334-15-40148	35	77,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	12,7	45,7	138	148
21334-15-40199	35	128	-	-	-	-	60,5	128	-	-	-	-	141	12,7	45,7	203	199
21334-15-40250	35	128	-	-	-	-	60,5	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	354	250
21334-15-40300	35	128	224	-	-	-	60,5	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300
21334-15-40350	35	128	224	-	-	-	60,5	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350
21334-15-40400	35	128	224	320	-	-	60,5	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400
21334-15-40450	35	128	224	352	-	-	60,5	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450
21334-15-40500	35	128	224	416	-	-	60,5	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500
21334-15-40550	35	128	224	352	448	480	60,5	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550
21334-15-40600	35	128	224	352	480	-	60,5	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600
21334-15-40650	35	128	224	352	544	-	60,5	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650
21334-15-40700	35	128	224	352	544	-	60,5	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700