



Descripción

Material:

Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.

Versión:

Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.

Indicación de pedido:

Se vende por unidades.

Indicación:

En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, el valor es un 70 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-25.

Rango de temperatura:

-20 °C - +70 °C.

Ventajas:

Aptitud para el montaje plano
Para aplicaciones de cargas pesadas
Marcha suave

Accesorios:


Carriles telescópicos de acero 21335-25.

Tener en cuenta:

La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.

Indicación sobre el dibujo:

- 1) El modelo 21335-30-1524 tiene agujero de montaje
- 2) Recorte para tornillo carroceros



Nuestros productos

Referencia	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par kg	Clase de embalaje	
21335-30-0254	DZ9301-0010U-E	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
21335-30-0305	DZ9301-0012U-E	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
21335-30-0356	DZ9301-0014U-E	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
21335-30-0406	DZ9301-0016U-E	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
21335-30-0457	DZ9301-0018U-E	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
21335-30-0508	DZ9301-0020U-E	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
21335-30-0559	DZ9301-0022U-E	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
21335-30-0610	DZ9301-0024U-E	montaje lateral	estándar	267	embalaje individual
21335-30-0660	DZ9301-0026U-E	montaje lateral	estándar	264	embalaje individual
21335-30-0711	DZ9301-0028U-E	montaje lateral	estándar	261	embalaje individual
21335-30-0762	DZ9301-0030U-E	montaje lateral	estándar	258	embalaje individual
21335-30-0813	DZ9301-0032U-E	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
21335-30-0864	DZ9301-0034U-E	montaje lateral	estándar	253	embalaje individual
21335-30-0914	DZ9301-0036U-E	montaje lateral	estándar	248	embalaje individual
21335-30-1016	DZ9301-0040U-E	montaje lateral	estándar	237	embalaje individual
21335-30-1067	DZ9301-0042U-E	montaje lateral	estándar	228	embalaje individual
21335-30-1118	DZ9301-0044U-E	montaje lateral	estándar	218	embalaje individual
21335-30-1220	DZ9301-0048U-E	montaje lateral	estándar	204	embalaje individual
21335-30-1372	DZ9301-0054U-E	montaje lateral	estándar	196	embalaje individual
21335-30-1524	DZ9301-0060U-E	montaje lateral	estándar	182	embalaje individual

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Carrera S	L
21335-30-0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
21335-30-0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-30-0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-30-0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-30-0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-30-0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
21335-30-0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-30-0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
21335-30-0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-30-0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2

21335-30 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg



Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Carrera S	L
21335-30-0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
21335-30-0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-30-0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-30-0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-30-1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
21335-30-1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-30-1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
21335-30-1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-30-1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-30-1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524