

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero para temple y revenido.

Versión:

Bruñido.

Indicación:

Forma A

41375-0012

Garras de sujeción para M12, tornillo hexagonal M12x55 con clase de resistencia 12.9, arandelas para elementos de sujeción.

41375-0016

Garras de sujeción para M16, tornillo hexagonal M16x60 con clase de resistencia 12.9, arandelas para elementos de sujeción.

Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	B	B1	D	L	L1
41375-0012	A	sin tuerca corredera en ranura	40	12,8	M12	115	67,2
41375-0016	A	sin tuerca corredera en ranura	40	16,8	M16	115	67,2