21334-20 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg



Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero.

Versión:

Carriles cincados. Jaulas de bolas de acero. Bolas endurecidas.

Indicación de pedido:

Venta por pares.

Indicación:

En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje.

La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Rango de temperatura:

De -20°C a +110°C.

Ventajas:


Aptitud para el montaje plano Marcha suave Alta estabilidad lateral por una guía exacta

© norelem www.norelem.com

21334-20 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg



Planos



Nuestros productos

Referencia	Número de artículo fabricante	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par kg	Clase de embalaje
21334-20-0305	DZ0201-0012	montaje lateral	estándar	50	1 unidad = 1 par
21334-20-0356	DZ0201-0014	montaje lateral	estándar	50	1 unidad = 1 par
21334-20-0406	DZ0201-0016	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-20-0457	DZ0201-0018	montaje lateral	estándar	45	1 unidad = 1 par
21334-20-0508	DZ0201-0020	montaje lateral	estándar	40	1 unidad = 1 par
21334-20-0559	DZ0201-0022	montaje lateral	estándar	40	1 unidad = 1 par
21334-20-0610	DZ0201-0024	montaje lateral	estándar	35	1 unidad = 1 par
21334-20-0660	DZ0201-0026	montaje lateral	estándar	30	1 unidad = 1 par
21334-20-0711	DZ0201-0028	montaje lateral	estándar	30	1 unidad = 1 par

Referencia	А	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	В	Н	Carrera	L
21334-20-0305	15,9	-	149,2	260,3	273	-	152,4	254	9,5	35,3	227	305
21334-20-0356	15,9	-	200	311,1	323,8	-	203,2	304,8	9,5	35,3	277	356
21334-20-0406	15,9	-	250,8	361,9	374,6	-	254	355,6	9,5	35,3	302	406
21334-20-0457	15,9	212,7	301,6	412,7	425,4	203,2	304,8	406,4	9,5	35,3	328	457
21334-20-0508	15,9	238,1	352,4	463,5	476,2	228,6	355,6	457,2	9,5	35,3	379	508
21334-20-0559	15,9	263,5	403,2	514,3	527	254	406,4	508	9,5	35,3	405	559
21334-20-0610	15,9	288,9	454	565,1	577,8	279,4	457,2	558,8	9,5	35,3	429	610
21334-20-0660	15,9	314,3	504,8	615,9	628,6	304,8	508	609,6	9,5	35,3	481	660
21334-20-0711	15,9	339,7	555,6	666,8	679,4	330,2	558,8	660,4	9,5	35,3	506	711

© norelem www.norelem.com 2/2