

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Acero para temple y revenido.

Versión:

Tratado en caliente y bruñido.

Ajuste fino pulido.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	A	B	C	D	K	L	SW	Par de apriete máx. Nm
07533-112045	A	12	22	18	M12	12	45	10	88
07533-112055	A	12	22	18	M12	12	55	10	88
07533-112065	A	12	22	18	M12	12	65	10	88
07533-112075	A	12	22	18	M12	12	75	10	88
07533-116055	A	16	25	24	M16	16	55	14	216
07533-116065	A	16	25	24	M16	16	65	14	216
07533-116075	A	16	25	24	M16	16	75	14	216