


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Acero para temple y revenido.

Versión:

Bruñido.

Superficies prismáticas y superficies de apoyo pulidas.

Planos



Nuestros productos

Referencia	A	B Ø para tornillo de ajuste	C mín.	C máx.	C Ø de comprobación	D	E	F	G	Tornillo de ajuste correspondiente
02388-05-60012063	63	12 F7	15	80	$50 \pm 0,003$	M12	22	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	07533-112055
02388-05-60012075	75	12 F7	15	100	$70 \pm 0,003$	M12	22	124,142	$C/2 \times \sqrt{2} + 39,645$	07533-112055

Nuestros productos

Referencia	A	B Ø para tornillo de ajuste	C mín.	C máx.	C Ø de comprobación	D	E	F	G	Tornillo de ajuste correspondiente
02388-05-60016063	63	16 F7	15	80	50±0,003	M16	25	95,071	$C/2 \times \sqrt{2+34,716}$	07533-116065
02388-05-60016075	75	16 F7	15	100	70±0,003	M16	25	124,142	$C/2 \times \sqrt{2+39,645}$	07533-116065