

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Acero para temple y revenido.

Versión:

Bruñido.

Superficies prismáticas y superficies de apoyo pulidas.

Planos



Nuestros productos

Referencia	A	B Ø para tornillo de ajuste	C mín.	C máx.	C Ø de comprobación	D	E	F	Tornillo de ajuste correspondiente
02388-05-60512063	63	12 F7	15	80	$50 \pm 0,003$	32	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	07533-112065
02388-05-60512075	75	12 F7	15	100	$70 \pm 0,003$	32	124,142	$C/2 \times \sqrt{2} + 39,645$	07533-112065
02388-05-60516063	63	16 F7	15	80	$50 \pm 0,003$	25	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	07533-116065

Nuestros productos

Referencia	A	B Ø para tornillo de ajuste	C mín.	C máx.	C Ø de comprobación	D	E	F	Tornillo de ajuste correspondiente
02388-05-60516075	75	16 F7	15	100	70±0,003	25	124,142	$C/2x\sqrt{2}+39,645$	07533-116065