

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.

Material:

Pestillo 1.4308.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.

Versión:

Casquillo y pestillo de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035

Indicación:

Si el pestillo de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.

Ventajas:

Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Casquillo liso, se puede conectar mediante casquillo de ajuste.

A petición:

Modelos especiales.


Accesorios:

Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Indicación sobre el dibujo:

Forma E: sin tapa de pestillo
Forma F: con tapa de pestillo

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del componente	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
03099-10-1080410	E	-	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-1080510	E	-	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-1080610	E	-	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-1080512	E	-	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-1080612	E	-	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-1080812	E	-	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-1080616	E	-	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-1080816	E	-	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-1081016	E	-	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-1080820	E	-	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-1081020	E	-	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-1081220	E	-	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-1090410	F	gris antracita RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-1090510	F	gris antracita RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-1090610	F	gris antracita RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-1090512	F	gris antracita RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-1090612	F	gris antracita RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-1090812	F	gris antracita RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-1090616	F	gris antracita RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-1090816	F	gris antracita RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-1091016	F	gris antracita RAL 7021	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-1090820	F	gris antracita RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-1091020	F	gris antracita RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-1091220	F	gris antracita RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-10904102	F	naranja puro RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-10905102	F	naranja puro RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-10906102	F	naranja puro RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-10905122	F	naranja puro RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-10906122	F	naranja puro RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-10908122	F	naranja puro RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-10906162	F	naranja puro RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-10908162	F	naranja puro RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del componente	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
03099-10-10910162	F	naranja puro RAL 2004	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-10908202	F	naranja puro RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-10910202	F	naranja puro RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-10912202	F	naranja puro RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-109041016	F	amarillo colza RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-109051016	F	amarillo colza RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-109061016	F	amarillo colza RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-109051216	F	amarillo colza RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-109061216	F	amarillo colza RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-109081216	F	amarillo colza RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-109061616	F	amarillo colza RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-109081616	F	amarillo colza RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-109101616	F	amarillo colza RAL 1021	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-109082016	F	amarillo colza RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-109102016	F	amarillo colza RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-109122016	F	amarillo colza RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-109041084	F	rojo tráfico RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-109051084	F	rojo tráfico RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-109061084	F	rojo tráfico RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-109051284	F	rojo tráfico RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-109061284	F	rojo tráfico RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-109081284	F	rojo tráfico RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-109061684	F	rojo tráfico RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-109081684	F	rojo tráfico RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-109101684	F	rojo tráfico RAL 3020	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-109082084	F	rojo tráfico RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-109102084	F	rojo tráfico RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-109122084	F	rojo tráfico RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-109041086	F	verde señal RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-109051086	F	verde señal RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-109061086	F	verde señal RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-109051286	F	verde señal RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-109061286	F	verde señal RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-109081286	F	verde señal RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-109061686	F	verde señal RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-109081686	F	verde señal RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-109101686	F	verde señal RAL 6032	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-109082086	F	verde señal RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-109102086	F	verde señal RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-109122086	F	verde señal RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-109041087	F	azul tráfico RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-109051087	F	azul tráfico RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-109061087	F	azul tráfico RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-109051287	F	azul tráfico RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-109061287	F	azul tráfico RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-109081287	F	azul tráfico RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-109061687	F	azul tráfico RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-109081687	F	azul tráfico RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-109101687	F	azul tráfico RAL 5017	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-109082087	F	azul tráfico RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-109102087	F	azul tráfico RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-109122087	F	azul tráfico RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-109041088	F	gris claro RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-109051088	F	gris claro RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-109061088	F	gris claro RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-109051288	F	gris claro RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-109061288	F	gris claro RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-109081288	F	gris claro RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-109061688	F	gris claro RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-109081688	F	gris claro RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-109101688	F	gris claro RAL 7035	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-109082088	F	gris claro RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-109102088	F	gris claro RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-109122088	F	gris claro RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60

