

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Acero para temple y revenido.

Versión:

Tratado en caliente y bruñido.



Planos



Nuestros productos

Referencia	B	B1	D	G	H	H1	H2	H3	J	L	L1	L2	Fuerza de sujeción N	Momento de torsión de apriete Nm
04570-0825	25	10	6	M8	15	25	7	1,6	3	32	21,5	10	7000	25
04570-1032	30	11	6	M10	19	32	7	2	4	40	26	12	8500	50
04570-1238	35	12	8	M12	23	38	10	2,3	5	50	33	16	20000	90
04570-1645	40	14	10	M16	25	45	10	3,2	6	60	40	20	40000	200