

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Husillo roscado y tuercas de acero o acero inoxidable.
Pieza de presión de neopreno.

Versión:

Husillo roscado y tuercas cincados o con acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	M	L	L1
05887-01-040421	acero	8	12	M4	42	10
05887-01-050372	acero	10	10	M5	37	5,7
05887-01-060441	acero	10	16	M6	44	14
05887-01-080631	acero	13	19	M8	63	19
05887-01-100851	acero	15	24	M10	85	26
05887-01-121001	acero	25	31	M12	100	26
05887-01-1040251	acero inoxidable	8	12	M4	25	10
05887-01-1050421	acero inoxidable	11	13	M5	42	10
05887-01-1060501	acero inoxidable	10	16	M6	50	14
05887-01-1080641	acero inoxidable	13	19	M8	64	19
05887-01-1100851	acero inoxidable	24	30	M10	85	26