

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico poliamida reforzado, gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.

Aplicación:

Estas empuñaduras en cruz se han desarrollado especialmente para aplicaciones con altos requisitos de higiene. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.

Ventajas:

Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos (biocompatible).
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuadas para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.

A petición:


Modelos especiales.

Indicación sobre el dibujo:

Forma K: casquillo roscado

Forma L: rosca exterior

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	Superficie componente	Color del cuerpo de base	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
06174-250590	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	-	9
06174-320690	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	-	12
06174-400690	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M6	40	13,5	26	14	10	-	12
06174-400890	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	-	12

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	Superficie componente	Color del cuerpo de base	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
06174-500890	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	50	19	32	18	12	-	17
06174-501090	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	-	17
06174-631090	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	63	19	38	21,5	12,5	-	17
06174-631290	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	-	17
06174-631690	K	acero	pasivado en azul	gris antracita	M16	63	19	38	21,5	12,5	-	17
06174-2505290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	-	9
06174-3206290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	-	12
06174-4006290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M6	40	13,5	26	14	10	-	12
06174-4008290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	-	12
06174-5008290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	50	19	32	18	12	-	17
06174-5010290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	-	17
06174-6310290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	63	19	38	21,5	12,5	-	17
06174-6312290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	-	17
06174-6316290	K	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M16	63	19	38	21,5	12,5	-	17
06174-250590X10	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	10	-
06174-250590X15	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	15	-
06174-250590X20	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	20	-
06174-320690X10	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	10	-
06174-320690X15	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	15	-
06174-320690X20	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	20	-
06174-320690X25	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	25	-
06174-320690X30	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	30	-
06174-400890X15	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	15	-
06174-400890X20	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	20	-
06174-400890X25	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	25	-
06174-400890X30	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	30	-
06174-400890X40	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	40	-
06174-400890X50	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	50	-
06174-501090X20	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	20	-
06174-501090X25	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	25	-
06174-501090X30	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	30	-
06174-501090X40	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	40	-
06174-501090X50	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	50	-
06174-501090X60	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	60	-
06174-631290X20	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	20	-
06174-631290X25	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	25	-
06174-631290X30	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	30	-
06174-631290X40	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	40	-
06174-631290X50	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	50	-
06174-631290X60	L	acero	pasivado en azul	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	60	-
06174-2505290X10	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	10	-
06174-2505290X15	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	15	-
06174-2505290X20	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M5	25	10	18	9	7	20	-
06174-3206290X10	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	10	-
06174-3206290X15	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	15	-
06174-3206290X20	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	20	-
06174-3206290X25	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	25	-
06174-3206290X30	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M6	32	13,5	22	12	9,5	30	-
06174-4008290X15	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	15	-
06174-4008290X20	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	20	-
06174-4008290X25	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	25	-
06174-4008290X30	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	30	-
06174-4008290X40	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	40	-
06174-4008290X50	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M8	40	13,5	26	14	10	50	-
06174-5010290X20	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	20	-
06174-5010290X25	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	25	-
06174-5010290X30	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	30	-
06174-5010290X40	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	40	-
06174-5010290X50	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	50	-
06174-5010290X60	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M10	50	19	32	18	12	60	-
06174-6312290X20	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	20	-
06174-6312290X25	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	25	-
06174-6312290X30	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	30	-
06174-6312290X40	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	40	-

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	Superficie componente	Color del cuerpo de base	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
06174-6312290X50	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	50	-
06174-6312290X60	L	acero inoxidable	acabado natural	gris antracita	M12	63	19	38	21,5	12,5	60	-