


## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero.


Caucho natural de dureza blanda (45 Shore A), media (60 Shore A) y dura (70 Shore A).

**Versión:**

Acero galvanizado.

**Indicación:**

Los elementos de techo de metal y goma son elementos de suspensión con un seguro de rotura incorporado y son aptos para la suspensión de apliques de iluminación, dispositivos y tuberías. Los elementos de techo permiten cargas de tracción y absorben suavemente tanto impactos como fuerzas de aceleración.



Nuestros productos

Referencia	Forma	Versión 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Dureza Shore	Carga N
26132-10845	A	rosca exterior	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	45	125
26132-10860	A	rosca exterior	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	60	200
26132-10870	A	rosca exterior	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	70	300
26132-00845	B	rosca interior	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	45	125
26132-00860	B	rosca interior	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	60	200
26132-00870	B	rosca interior	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	70	300
26132-01040	C	rosca interior	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	40	250

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Versión 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Dureza Shore	Carga N
26132-01060	C	rosca interior	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	60	700