


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Desenclavar
mediante elevación



Descripción

Material:

Empuñadura de 1.0401.

Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.

Versión:

Empuñadura recubierta con plástico.

Partes de acero bruñido.


Indicación:

Con $L \geq 60$ mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.

Indicación sobre el dibujo:

1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753

Planos



Nuestros productos

Referencia	Tamaño	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Número de dientes
06443-1051X10	1	negro RAL 9005	satinado	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X15	1	negro RAL 9005	satinado	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X20	1	negro RAL 9005	satinado	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X25	1	negro RAL 9005	satinado	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X30	1	negro RAL 9005	satinado	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X35	1	negro RAL 9005	satinado	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X40	1	negro RAL 9005	satinado	M5	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X45	1	negro RAL 9005	satinado	M5	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X50	1	negro RAL 9005	satinado	M5	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X10	1	negro RAL 9005	satinado	M6	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X15	1	negro RAL 9005	satinado	M6	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X20	1	negro RAL 9005	satinado	M6	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X25	1	negro RAL 9005	satinado	M6	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X30	1	negro RAL 9005	satinado	M6	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X35	1	negro RAL 9005	satinado	M6	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X40	1	negro RAL 9005	satinado	M6	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X45	1	negro RAL 9005	satinado	M6	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X50	1	negro RAL 9005	satinado	M6	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-2061X15	2	negro RAL 9005	satinado	M6	15	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X20	2	negro RAL 9005	satinado	M6	20	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X25	2	negro RAL 9005	satinado	M6	25	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X30	2	negro RAL 9005	satinado	M6	30	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X35	2	negro RAL 9005	satinado	M6	35	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X40	2	negro RAL 9005	satinado	M6	40	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X45	2	negro RAL 9005	satinado	M6	45	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X50	2	negro RAL 9005	satinado	M6	50	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X55	2	negro RAL 9005	satinado	M6	55	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X60	2	negro RAL 9005	satinado	M6	60	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X15	2	negro RAL 9005	satinado	M8	15	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X20	2	negro RAL 9005	satinado	M8	20	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X25	2	negro RAL 9005	satinado	M8	25	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X30	2	negro RAL 9005	satinado	M8	30	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X35	2	negro RAL 9005	satinado	M8	35	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X40	2	negro RAL 9005	satinado	M8	40	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X45	2	negro RAL 9005	satinado	M8	45	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X50	2	negro RAL 9005	satinado	M8	50	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X55	2	negro RAL 9005	satinado	M8	55	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X60	2	negro RAL 9005	satinado	M8	60	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X15	2	negro RAL 9005	satinado	M10	15	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X20	2	negro RAL 9005	satinado	M10	20	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X25	2	negro RAL 9005	satinado	M10	25	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X30	2	negro RAL 9005	satinado	M10	30	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X35	2	negro RAL 9005	satinado	M10	35	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X40	2	negro RAL 9005	satinado	M10	40	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X45	2	negro RAL 9005	satinado	M10	45	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X50	2	negro RAL 9005	satinado	M10	50	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X55	2	negro RAL 9005	satinado	M10	55	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X60	2	negro RAL 9005	satinado	M10	60	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-3081X15	3	negro RAL 9005	satinado	M8	15	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X20	3	negro RAL 9005	satinado	M8	20	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X25	3	negro RAL 9005	satinado	M8	25	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X30	3	negro RAL 9005	satinado	M8	30	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X35	3	negro RAL 9005	satinado	M8	35	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X40	3	negro RAL 9005	satinado	M8	40	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X45	3	negro RAL 9005	satinado	M8	45	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X50	3	negro RAL 9005	satinado	M8	50	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X55	3	negro RAL 9005	satinado	M8	55	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X60	3	negro RAL 9005	satinado	M8	60	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X15	3	negro RAL 9005	satinado	M10	15	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X20	3	negro RAL 9005	satinado	M10	20	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X25	3	negro RAL 9005	satinado	M10	25	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X30	3	negro RAL 9005	satinado	M10	30	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X35	3	negro RAL 9005	satinado	M10	35	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X40	3	negro RAL 9005	satinado	M10	40	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22

Nuestros productos

Referencia	Tamaño	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Número de dientes
06443-3101X45	3	negro RAL 9005	satinado	M10	45	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X50	3	negro RAL 9005	satinado	M10	50	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X55	3	negro RAL 9005	satinado	M10	55	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X60	3	negro RAL 9005	satinado	M10	60	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-4101X20	4	negro RAL 9005	satinado	M10	20	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X25	4	negro RAL 9005	satinado	M10	25	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X30	4	negro RAL 9005	satinado	M10	30	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X35	4	negro RAL 9005	satinado	M10	35	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X40	4	negro RAL 9005	satinado	M10	40	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X45	4	negro RAL 9005	satinado	M10	45	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X50	4	negro RAL 9005	satinado	M10	50	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X55	4	negro RAL 9005	satinado	M10	55	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X60	4	negro RAL 9005	satinado	M10	60	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X70	4	negro RAL 9005	satinado	M10	70	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X80	4	negro RAL 9005	satinado	M10	80	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X90	4	negro RAL 9005	satinado	M10	90	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X20	4	negro RAL 9005	satinado	M12	20	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X25	4	negro RAL 9005	satinado	M12	25	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X30	4	negro RAL 9005	satinado	M12	30	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X35	4	negro RAL 9005	satinado	M12	35	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X40	4	negro RAL 9005	satinado	M12	40	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X45	4	negro RAL 9005	satinado	M12	45	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X50	4	negro RAL 9005	satinado	M12	50	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X55	4	negro RAL 9005	satinado	M12	55	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X60	4	negro RAL 9005	satinado	M12	60	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X70	4	negro RAL 9005	satinado	M12	70	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X80	4	negro RAL 9005	satinado	M12	80	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X90	4	negro RAL 9005	satinado	M12	90	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-5121X25	5	negro RAL 9005	satinado	M12	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X30	5	negro RAL 9005	satinado	M12	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X35	5	negro RAL 9005	satinado	M12	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X40	5	negro RAL 9005	satinado	M12	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X45	5	negro RAL 9005	satinado	M12	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X50	5	negro RAL 9005	satinado	M12	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X55	5	negro RAL 9005	satinado	M12	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X60	5	negro RAL 9005	satinado	M12	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X70	5	negro RAL 9005	satinado	M12	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X80	5	negro RAL 9005	satinado	M12	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X90	5	negro RAL 9005	satinado	M12	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X25	5	negro RAL 9005	satinado	M16	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X30	5	negro RAL 9005	satinado	M16	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X35	5	negro RAL 9005	satinado	M16	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X40	5	negro RAL 9005	satinado	M16	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X45	5	negro RAL 9005	satinado	M16	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X50	5	negro RAL 9005	satinado	M16	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X55	5	negro RAL 9005	satinado	M16	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X60	5	negro RAL 9005	satinado	M16	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X70	5	negro RAL 9005	satinado	M16	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X80	5	negro RAL 9005	satinado	M16	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X90	5	negro RAL 9005	satinado	M16	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26