

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Acero 1.1191 (CK45). Resistencia a la extensión $\approx 700 \text{ N/mm}^2$.

Versión:

Bruñido.

Indicación:

Tornillos portantes según VDI 3366.




Normalmente hay que colocar siempre cuatro tornillos portantes. Al utilizar cuatro tornillos portantes hay que tener en cuenta que dos tornillos portantes soportan todo el peso de la herramienta. De este modo, al dar la vuelta a la herramienta, la carga se puede repartir entre dos tornillos portantes.

Indicación sobre el dibujo:

1) kg máx.

Planos



Nuestros productos

Referencia	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Capacidad de carga kg
07679-16	16	M16	58	28	5	20	24	320
07679-20	20	M20	68	34	6	22	30	500
07679-25	25	M24	78	38	8	25	36	1000
07679-32	32	M30	95	45	10	32	41	1500
07679-40	40	M36	118	56	12	40	50	2500

