

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Descripción del producto:**

Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
 Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
 Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
 Se pueden utilizar en interiores y exteriores.

Material:

Acero inoxidable 1.4401.
 Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Bisagras pulidas.
 Pernos de eje con acabado natural.
 Accesorios de acabado natural.

Indicación:

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Ventajas:

Montaje y desmontaje sin herramientas

A petición:

Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.

Volumen de suministro:

Dos medias bisagras.
 Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.


Accesorios:

03400 Pernos insertables con fiador abatible.
 07336 Albura DIN EN ISO 1234.
 03199 Ojo de llave.

Indicación sobre el dibujo:

Forma A: con perno insertable
 Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
 Forma C: con perno/ cabeza y albura
 2) Perno de eje
 3) Albura
 4) Ojo de llave

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27875-04-26151501	A	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
27875-04-30181801	A	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
27875-04-40232301	A	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
27875-04-45252501	A	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
27875-04-60333301	A	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260
27875-04-26151502	B	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
27875-04-30181802	B	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
27875-04-40232302	B	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
27875-04-45252502	B	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
27875-04-60333302	B	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260
27875-04-26151503	C	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
27875-04-30181803	C	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
27875-04-40232303	C	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
27875-04-45252503	C	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
27875-04-60333303	C	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260