

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carriles de acero.
Tornillos de acero.
Chaveta de acero inoxidable.
Tapón de plástico.

Versión:

Carriles de acabado natural y endurecidos.
Tornillos de acero cincado mediante procedimiento galvanizado.

Indicación:

Los carriles guía lineales se pueden atornillar por arriba. Sobre ellos se pueden montar uno o más carros guía sobre rodillos. Para ensamblar varios carriles guía lineales son aptos los carriles guía lineales con ranura por los dos lados. De este modo, se pueden ensamblar fácilmente los carriles mediante una chaveta.

Los tapones de color azul RAL 5002 se incluyen siempre de serie en el suministro.

También a juego con el sistema:

Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales rectos 21350.

Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales 21351.

Carril guía lineal arqueado 21356.

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior 07160 con rosca M5 para tamaño 2 o rosca M8 para tamaño 3.

Ventajas:

Se puede realizar formas geométricas complejas formadas por carriles guía lineales rectos y curvados.

A petición:

Tuerca por un lado.

Tapones en otros colores.

Otras longitudes (L máx = 4000 mm).

Revestimiento de diamante.

Volumen de suministro:


Tapón azul RAL 5002.

Chavetas (con versiones con ranura).

Accesorios:

Chavetas 03288-06X22 y 03288-106X22 para tamaño 2, 03288-08X28 y 03288-108X28 para tamaño 3.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión 2	Tamaño	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21355-210X0500	sin ranura	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-210X1000	sin ranura	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-210X2000	sin ranura	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-310X0500	sin ranura	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-310X1000	sin ranura	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-310X2000	sin ranura	3	28	9	14	28	2000	20	40	12
21355-212X0500	con ranura	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-212X1000	con ranura	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-212X2000	con ranura	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-312X0500	con ranura	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-312X1000	con ranura	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-312X2000	con ranura	3	28	9	14	28	2000	20	40	12

Indicaciones sobre este artículo

¿No aparece la longitud que desea? Entonces, póngase en contacto con nuestro personal especializado. La máxima longitud de suministro es de 4000 mm. Haga su pedido ahora aquí.