



Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

**Material:**

Perfil de carriles de rodillo: acero.  
 Rodillo: plástico PP.  
 Eje: acero.

**Versión:**

Perfil de carriles de rodillo: cincado.  
 Rodillo: Gris similar a RAL 7042. Versión ESD negro.  
 Eje: cincado.


**Indicación:**

Carriles de rodillos silenciosos y resistentes. El sistema ya está montado. En el perfil del carril de rodillos hay rodillos de plástico apoyados en ejes de acero. Unas distancias reducidas entre ejes garantizan una marcha silenciosa y sin perturbaciones. En caso necesario, el perfil de carriles de rodillos de chapa de acero se puede cortar con facilidad a la longitud deseada.

Como accesorio, están disponibles los soportes fijos y variables. Estos soportes permiten una conexión directa a tubos redondos o a tubos de perfil de Ø30 y a perfiles de aluminio con una dimensión modular de 40 mm.

Forma A: Sin pestaña de rueda.  
 Forma B: Con pestaña de rueda.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Color del componente	L	ESD con descarga electrostática
10921-120X2000	A	Sin pestaña de rueda	gris	2000	no
10921-111X2000	A	Sin pestaña de rueda	negro	2000	sí
10921-220X2000	B	Con pestaña de rueda	gris	2000	no
10921-211X2000	B	Con pestaña de rueda	negro	2000	sí