

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero.

**Versión:**

Cincado.

**Indicación:**


\*A en mm con longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm y H=50 mm.

**Accesorios:**

Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave 05564-10.

Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave, versión larga 05564-14.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Versión 2	A Con longitud de carcasa H=18	A Con longitud de carcasa H=30	A Con longitud de carcasa H=50	B	B1	L
05564-15-13506	acodado hacia arriba	6	18	38	19	8,1	35
05564-15-13508	acodado hacia arriba	8	20	40	19	8,1	35
05564-15-13510	acodado hacia arriba	10	22	42	19	8,1	35
05564-15-13513	acodado hacia arriba	13	25	45	19	8,1	35
05564-15-13514	acodado hacia arriba	14	26	46	19	8,1	35
05564-15-13516	acodado hacia arriba	16	28	48	19	8,1	35
05564-15-13518	recto	18	30	50	19	8,1	35
05564-15-13520	acodado hacia abajo	20	32	52	19	8,1	35
05564-15-13522	acodado hacia abajo	22	34	54	19	8,1	35
05564-15-13524	acodado hacia abajo	24	36	56	19	8,1	35
05564-15-13526	acodado hacia abajo	26	38	58	19	8,1	35
05564-15-13528	acodado hacia abajo	28	40	60	19	8,1	35
05564-15-14504	acodado hacia arriba	4	16	36	19	8,1	45
05564-15-14506	acodado hacia arriba	6	18	38	19	8,1	45
05564-15-14508	acodado hacia arriba	8	20	40	19	8,1	45
05564-15-14510	acodado hacia arriba	10	22	42	19	8,1	45
05564-15-14513	acodado hacia arriba	13	25	45	19	8,1	45
05564-15-14514	acodado hacia arriba	14	26	46	19	8,1	45
05564-15-14516	acodado hacia arriba	16	28	48	19	8,1	45
05564-15-14518	recto	18	30	50	19	8,1	45
05564-15-14520	acodado hacia abajo	20	32	52	19	8,1	45
05564-15-14522	acodado hacia abajo	22	34	54	19	8,1	45
05564-15-14524	acodado hacia abajo	24	36	56	19	8,1	45
05564-15-14526	acodado hacia abajo	26	38	58	19	8,1	45
05564-15-14528	acodado hacia abajo	28	40	60	19	8,1	45
05564-15-14530	acodado hacia abajo	30	42	62	19	8,1	45
05564-15-14532	acodado hacia abajo	32	44	64	19	8,1	45
05564-15-14534	acodado hacia abajo	34	46	66	19	8,1	45
05564-15-14536	acodado hacia abajo	36	48	68	19	8,1	45
05564-15-14538	acodado hacia abajo	38	50	70	19	8,1	45
05564-15-14540	acodado hacia abajo	40	52	72	19	8,1	45
05564-15-14542	acodado hacia abajo	42	54	74	19	8,1	45