


Indicación técnica para pernos de bloqueo de bola 03192, 03192-01 y casquillos receptores 03192-02

Indicación:

Estos artículos están pensados para la sujeción rápida de 2 placas.
Este sistema se puede emplear en equipos de recambio en plantas de montaje y demás medios de ajuste manual, p. ej., para equipación en instalaciones automatizadas.

Repetibilidad de $\pm 0,25$ mm para los modelos atornillado e insertado.
La repetibilidad se puede incrementar con ayuda de pernos de alojamiento adicionales.



Mantener el botón pulsado y deslizar el perno de bloqueo de bola en el casquillo receptor.


Soltar el botón para apretar las placas.

Para extraerlo, mantener el botón pulsado y sacar el perno de bloqueo de bola del casquillo receptor.

Montaje:

El cliente debe conocer la situación de montaje de antemano. Se pueden juntar varias placas con diferentes grosores. En el lateral del producto aparecen descritas las distintas opciones de montaje para las formas A-D.

Tolerancias recomendadas para el uso de 2 artículos




Aplicación con casquillo receptor

Dimensiones de instalación para la pieza contraria

Atención:

Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores 03192-02.



Para pernos de bloqueo de bola D =	D	D4 mín.	T	T1
6	6	8	4,9	~6,6
10	10	12,5	5	~7,2

Ejemplo de aplicación:

Instalación rápida y retirada de placas de bridas para rollos de papel.

