

Indicación técnica de empuñaduras de tubo con función de conmutación eléctrica



Tipo	06980-10-180	06980-10-1180
Parada de emergencia (2 contactos normalmente cerrados)	sin	
Pulsador (1 cambiador)		
LED rojo/verde		
Parada de emergencia	-	1-42 V CA/CC máx. 100 mA
Pulsador	24 V CA/CC máx. 1,5 A	
Tensión de servicio LED	24 V DC	
Tipo de conexión	De 8 polos / M12x1	De 12 polos / M12x1
Asignación de conectores (Vista lado de conectores)		
	1) Blanco (WH) 2) Marrón (BN) 3) Verde (GN) 4) Amarillo (YE) 5) Gris (GY) 6) Rosa (PK) 7) Azul (BU) 8) Rojo (RD)	1) Marrón (BN) 2) Azul (BU) 3) Blanco (WH) 4) Verde (GN) 5) Rosa (PK) 6) Amarillo (YE) 7) Negro (BK) 8) Gris (GY) 9) Rojo (RD) 10) Violeta (VT) 11) Gris-Rosa (GY/PK) 12) Rojo-Azul (RD/BU)