


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Barras redondas de acero.

Versión:

Acero galvanizado.

Indicación:

Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (05600-01 o 05600-02) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.

Accesorios:


05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.

05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.

05601-13 Guías de plástico para barras redondas.

05601-14 Topes de plástico para barras redondas.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Versión 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-000400	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-000500	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-000600	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-000700	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-000800	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-000900	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
05601-12-001000	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-001100	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-001200	A	Con punta	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-010400	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-010500	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-010600	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-010700	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-010800	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-010900	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-

Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Versión 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-011000	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-011100	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-011200	B	Con extremo plano	Con ojo	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-020400	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	400	6	30
05601-12-020500	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	500	6	30
05601-12-020600	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	600	6	30
05601-12-020700	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	700	6	30
05601-12-020800	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	800	6	30
05601-12-020900	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	900	6	30
05601-12-021000	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	1000	6	30
05601-12-021100	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	1100	6	30
05601-12-021200	C	Con rodillo de toma	Con ojo	16	4	8	6,5	15	4	1200	6	30
05601-12-100400	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-100500	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-100600	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-100700	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-100800	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-100900	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-101000	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-101100	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-101200	D	Con punta	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-110400	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-110500	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-110600	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-110700	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-110800	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-110900	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-111000	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-111100	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-111200	E	Con extremo plano	Sin ojo	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-120400	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	400	-	30
05601-12-120500	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	500	-	30
05601-12-120600	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	600	-	30
05601-12-120700	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	700	-	30
05601-12-120800	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	800	-	30
05601-12-120900	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	900	-	30
05601-12-121000	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	1000	-	30
05601-12-121100	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	1100	-	30
05601-12-121200	F	Con rodillo de toma	Sin ojo	16	4	8	-	15	-	1200	-	30