

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Lacado en amarillo o fosfatado en negro.

Indicación:

Los pies regulables están formados por una disco plano y un tornillo hueco.
El tornillo hueco adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
La capacidad de carga estática máxima puede tomarse de los tornillos huecos.


A petición:

Otras dimensiones.

Accesorios:

Tornillo hueco 27793-10.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Superficie cuerpo de base	Color del cuerpo de base	D	D1	D2	H
27793-04-1110013	lacado	amarillo RAL 1007	100	13	21,5	18
27793-04-1112022	lacado	amarillo RAL 1007	120	22	35	25
27793-04-1115022	lacado	amarillo RAL 1007	150	22	35	25
27793-04-1210013	fosfatado	negro	100	13	21,5	18
27793-04-1212022	fosfatado	negro	120	22	35	25
27793-04-1215022	fosfatado	negro	150	22	35	25