

Descripción del artículo/Imágenes del producto



for electricians

**Descripción****Material:**

Carcasa de plástico (ABS y PES).

Versión:

Dispositivo de montaje en superficie con fijación mediante agujero alargado.

Indicación:

Unidad de mando para el control externo de una luz LED. Se maneja mediante un teclado de membrana con 3 elementos de mando. Con la unidad de mando puede atenuarse la luz LED de forma continua entre el 100 y el 10%, así como encenderse y apagarse.

La conexión a la luz se realiza mediante un enchufe Wieland BST14I2F B1.

La unidad de mando es adecuada para las luces LED 86050-05.

Certificados / normas cumplidas:


CE, UKCA.

Rango de temperatura:

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +80 °C.

Temperatura de trabajo: -20 °C a +50 °C.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Longitud de cable	Clase de protección	Clase de protección
86091-1	3000	IP54	III