

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero.

Versión:

Superficie de rodadura niquelada.

Indicación:

La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.


A petición:

Superficie de rodadura poliacetal negro.

Accesorios:

Pernos a juego 95102.

Planos



Nuestros productos

Rodillos guía cilíndricos de acero

Referencia	B	D	D1	D2	D3	Rodamiento de bolas	Capacidades de carga dinámicas N	Capacidades de carga estáticas N
95101-05-002212	12	22	6	13	17	606-ZZ	2260	840
95101-05-003016	16	30	8	18	22	608-ZZ	3300	1360
95101-05-003619	19	36	10	22	26	6000-ZZ	4550	1970
95101-05-004223	23	42	12	26	32	6201-ZZ	6800	3050
95101-05-004628	28	46	15	29	35	6202-ZZ	7650	3700

