

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Descripción del producto:**

Perfiles de sellado convencionales de PVC para insertar en conductos de sellado, ranuras o perfiles en U.

Los perfiles de labios sellan y protegen de forma fiable los componentes de las influencias externas.

Material:

PVC.

Versión:

negro.

Indicación:

57 ± 5 Shore A.

Respetar las tolerancias según DIN 16941.

Aplicación:

- Construcción de armarios de distribución
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y construcción de ventanas

Montaje:



Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de labios se sujeta en un intersticio o canal entre dos bordes.

A petición:

Otras longitudes.

Indicación sobre el dibujo:

1) Margen de apriete



Nuestros productos

Referencia	B	H	H1	L	Zona de sujeción mm
96523-02-0170X2000	11	17	9,5	2000	10
96523-02-0170X5000	11	17	9,5	5000	10
96523-02-0170X10000	11	17	9,5	10000	10
96523-02-0170X20000	11	17	9,5	20000	10
96523-02-0195X2000	11	19,5	11,5	2000	10
96523-02-0195X5000	11	19,5	11,5	5000	10
96523-02-0195X10000	11	19,5	11,5	10000	10
96523-02-0195X20000	11	19,5	11,5	20000	10
96523-02-0215X2000	11	21,5	13,5	2000	10
96523-02-0215X5000	11	21,5	13,5	5000	10
96523-02-0215X10000	11	21,5	13,5	10000	10
96523-02-0215X20000	11	21,5	13,5	20000	10
96523-02-0275X2000	11	27,5	19,5	2000	10

Nuestros productos

Referencia	B	H	H1	L	Zona de sujeción mm
96523-02-0275X5000	11	27,5	19,5	5000	10
96523-02-0275X10000	11	27,5	19,5	10000	10
96523-02-0275X20000	11	27,5	19,5	20000	10