

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Versión:**

Pie magnético: sistema blindado, superficie cincada.

**Indicación:**

Fuerza de retención de 450 N, temperatura de aplicación hasta 100 °C. La aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente (ver también 09065-10).

## Nuestros productos

Referencia	Altura total	Altura de la columna	Ø de columna	Ø del pie magnético	Altura de la base del pie magnético	Altura total del pie magnético	Rosca de empalme
31125-01	284	250	16	80	18	34	M10