## Descripción del artículo/Imágenes del producto

## Descripción

**Material:**
Carcasa de aluminio.
Husillo de medición de acero inoxidable.

**Versión:**
Husillo de medición endurecido y pulido.

**Indicación:**
Pantalla giratoria 280°
Vástago de fijación estándar Ø 8h6
Punta de sensor intercambiable
Rosca M2.5
Grado de protección IP42

**Funciones:**
– Sistema de medición conmutable mm/inch
– PRESET

Sistema electrónico desconectable.
Pantalla LCD de 6 posiciones.
Cifras extragrandes.
Altura del dígito: 8,5 mm.
Velocidad máxima de desplazamiento: 1,5 m/s.
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB norma interna.
Vida útil de la batería aprox. 2000 h
Suministro con batería tipo CR2032 incluida.

**Accesorios:**
Batería de repuesto tipo CR2032
Referencia 32510-20.

## Planos




## Nuestros productos

| Referencia | Versión | Tipo | A | B | Dispositivo de sujeción de medición mm | Resolución mm | Precisión mm | Reproducibilidad µm | Presión de medición N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32542-01 | Comparador de reloj | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |
| 32542-02 | Comparador de reloj | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |
| 32542-03 | Comparador de reloj | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,7 - 0,95 |
| 32542-04 | Comparador de reloj | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,65 - 0,9 |
| 32542-012 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |
| 32542-022 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 78,4 | 53,4 | 25 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,6 - 1,10 |
| 32542-032 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,001 | 0,005 | 2 (±2s) | 0,7 - 0,95 |
| 32542-042 | Comparador de reloj con certificado de calibración | Preset | 65,9 | 53,4 | 12,5 | 0,01 | 0,010 | 2 (±2s) | 0,65 - 0,9 |