

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas de PA 6 de alta calidad.

Versión:



Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con horquilla y placa de fondo pesadas, con perno muy estable, atornillado y asegurado. La corona giratoria presenta un refuerzo adicional con semicojinetes endurecidos con una forma especial.

Indicación:


Gracias a los semicojinetes endurecidos, los rodillos son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos. Las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión. Eje de rueda atornillado.

Planos

Rodillos guía



Rodamiento de la corona giratoria:



Nuestros productos

| Referencia | Descripción | Versión 1 | Rodamiento de la rueda | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Capacidad de carga kg |
|--------------|--------------|------------------------|---------------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| 95040-07532 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | cojinete de deslizamiento | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |
| 95040-075323 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |
| 95040-10037 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | cojinete de deslizamiento | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |
| 95040-100373 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |
| 95040-12540 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | cojinete de deslizamiento | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |
| 95040-125403 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |
| 95040-15050 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | cojinete de deslizamiento | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |
| 95040-150503 | Rodillo guía | sin sistema de bloqueo | rodamiento de bolas | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |