

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Neumáticos de goma maciza elástica.

Indicación:



Neumático sobre llanta vulcanizada. Las ruedas con neumáticos de goma maciza elástica poseen una alta resistencia al desgaste, una escasa resistencia a la rodadura y una gran comodidad de desplazamiento.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +80 °C.

Las ruedas se utilizan como ruedas delanteras para carretillas elevadoras de horquilla.

Otros tamaños a petición.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Rodamiento de la rueda	D	D1	B	B1	Capacidad de carga kg
95053-200501	rodamiento de bolas	200	20	35	60	450