

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

**Material:**

Poliétileno.

**Indicación de pedido:**

Entrega de mercancía únicamente por rollos.

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Diámetro recomendado	Color	Longitud	G=Peso g/m
96500-007X25000	carga mediana	7-15 mm	naranja	250 m / rollo	18
96500-015X20000	carga mediana	15-25 mm	azul	200 m / rollo	18
96500-025X10000	carga mediana	25-50 mm	amarillo	100 m / rollo	40
96500-050X10000	carga mediana	50-100 mm	rojo	100 m / rollo	85
96500-100X05000	carga mediana	100-200 mm	verde	50 m / rollo	100
96500-200X05000	carga mediana	200-300 mm	naranja	50 m / rollo	120
96500-300X05000	carga mediana	300-600 mm	blanco	50 m / rollo	250
96500-007X250001	carga ligera	7-15 mm	naranja	250 m / rollo	14
96500-015X250001	carga ligera	15-25 mm	azul	250 m / rollo	14
96500-025X100001	carga ligera	25-50 mm	amarillo	100 m / rollo	30
96500-050X100001	carga ligera	50-100 mm	rojo	100 m / rollo	50
96500-080X100001	carga ligera	80-150 mm	rojo	100 m / rollo	50
96500-150X100001	carga ligera	150-250 mm	negro	100 m / rollo	60
96500-005X050002	carga pesada	5-10 mm	azul	50 m / rollo	16
96500-010X050002	carga pesada	10-20 mm	azul	50 m / rollo	27
96500-020X050002	carga pesada	20-30 mm	azul	50 m / rollo	40
96500-030X050002	carga pesada	30-45 mm	azul	50 m / rollo	45
96500-045X050002	carga pesada	45-75 mm	azul	50 m / rollo	70
96500-075X050002	carga pesada	75-100 mm	azul	50 m / rollo	120
96500-100X050002	carga pesada	100-150 mm	azul	50 m / rollo	140
96500-150X050002	carga pesada	150-180 mm	azul	50 m / rollo	180
96500-180X050002	carga pesada	180-220 mm	azul	50 m / rollo	190
96500-005X300003	carga muy ligera	5-25 mm	incoloro	300 m / rollo	8
96500-020X500003	carga muy ligera	20-50 mm	verde	500 m / rollo	13
96500-050X200003	carga muy ligera	50-90 mm	rojo	200 m / rollo	20