


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Polietileno.

Indicación:

Protección efectiva para superficies y mercancía delicada. Muy resistente contra influencias externas y ecológico gracias a su capacidad de reciclaje. Corte automático según las necesidades.

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	LB=Dimensiones	Luz de malla	Grosor de esterilla	Color	G=Peso g/m
96510-07500950	para transporte	-	750X950 (+/- 10 mm)	11x11 mm	3,8 mm	azul	640
96510-078011804	para transporte	-	780X1180 (+/- 10 mm)	4X4 mm	3,7 mm	negro	900
96510-078011806	para transporte	-	780X1180 (+/- 10 mm)	6x6 mm	2,8 mm	negro	460
96510-075010000007	para transporte	-	750X100000 (+/- 10 mm)	7x7 mm	2,2 mm	azul	200
96510-07507500010	para transporte	-	750X75000 (+/- 10 mm)	10x10 mm	3 mm	blanco	410
96510-07505000011	para transporte	-	750X50000 (+/- 10 mm)	11x11 mm	3,8 mm	azul	640
96510-120030000206	para la limpieza de piezas	para soluciones químicas	1200X30000 (+/- 10 mm)	6x6 mm	2,8 mm	blanco	450
96510-102050000203	para la limpieza de piezas	para soluciones acuosas	1020X50000 (+/- 10 mm)	3x3 mm	2 mm	blanco	450
96510-081050000208	para la limpieza de piezas	para soluciones acuosas	810X50000 (+/- 10 mm)	8x8 mm	3,1 mm	negro	610
96510-118025000104	antideslizante	-	1180X25000 (+/- 10 mm)	4x6 mm	1,8 mm	incoloro	460
96510-118025000106	antideslizante	-	1180X25000 (+/- 10 mm)	6x6 mm	3,3 mm	incoloro	410