

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Reparar con
metal líquido epoxy

Descripción

Información general:

El set para metales líquidos LOCTITE está formado por resina epoxy sobre una base de acero o aluminio. Este producto es el nuevo modelo de referencia en el ámbito de las reparaciones: presenta una alta estabilidad y una adherencia excelente, no se contrae y es resistente a la mayoría de los disolventes y lubricantes. Tras el endurecimiento, se puede mecanizar como el metal, con arranque de virutas o filetear roscas, ya sea de forma manual o mecánica, y se puede sobrepintar. La gama del set para metal LOCTITE permite reparar de forma sencilla y duradera grietas, huecos, perforaciones erróneas o daños en tubos, depósitos, partes de la carrocería y piezas mecánicas. Se adhiere muy bien a metales, vidrio, cerámica y otros materiales.

Tipo S1 – 97990-3471500

Producto para aplicar con espátula. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno de acero que se utiliza para reparar y recomponer piezas dañadas y desgastadas.

Tipo S2 – 97990-3472500

Producto para verter. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno de acero que se utiliza para reparar y recomponer piezas dañadas y desgastadas.

Tipo M – 97990-3474500

Producto para aplicar con espátula. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno mineral que, una vez endurecido, forma una superficie autolubrificante que reduce la fricción de las piezas móviles. El producto destaca por su forma de uso sencilla y práctica y se emplea directamente in situ en los talleres y trabajos de mantenimiento.

Nuestros productos

| Referencia | Envase | N.º de identificación interno | Producto | Relación de mezcla | Firmeza min | Resistente a la temperatura |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 97990-3471500 | set de latas de 500 g | 3471 | set de metal S1 | 1:1 | 180 | -20 °C – +120 °C |
| 97990-3472500 | set de latas de 500 g | 3472 | set de metal S2 | 1:1 | 180 | -20 °C – +120 °C |
| 97990-3474500 | set de latas de 500 g | 3474 | set de metal M | 1:1 | 180 | -20 °C – +120 °C |