

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Fundición de aluminio.

Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.

Versión:

Con recubrimiento de polvo negro.


Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.

Indicación:


* Agujero alargado.

A petición:

Palanca de sujeción para fijación.



Planos



Nuestros productos

Referencia	Tipo E	A	B	C	D	M1	M2	M3	M4	M5	V1
29130-18	18	37	42,5	50	5,5 (2x)	18	-	40	-	-	M6x16
29130-30	30	55	63	78	6,5* (2x)	30	-	60	-	53	M8x25
29130-40	40	80	87	105	8,5* (4x)	42	52	82	60	80	M10x30
29130-50	50	92	100	130	10,5* (4x)	50	60	100	62	98	M10x35