

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Aluminio EN AW-6060.

Versión:

Negro anodizado.

Indicación:

Base de sujeción doble de cuatro tamaños distintos. Las superficies de montaje mecanizadas, con perforaciones de montaje y centrado integradas, garantizan el montaje preciso de los elementos.


Indicación sobre el dibujo:

Tolerancia de posición de agujeros de referencia: $\pm 0,01$


Tolerancia de posición de perforaciones: $\pm 0,1$

Planos

29207-2122
29207-2202



29207-2302
29207-2402



Nuestros productos

Referencia	Tamaño	A	A1	A2	B	D	D1	H	L
29207-2122	12	12	-	30	30	12	5	26	60
29207-2202	20	18	-	40	40	20	5	32	80
29207-2302	30	18	16	50	50	30	5	32	100
29207-2402	40	18	26	60	60	40	6	32	120

Nuestros productos
