


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Aluminio EN AW-6060.

Versión:

Negro anodizado.

Indicación:


Base doble para el soporte de columnas de cuatro tamaños distintos. Las superficies de apoyo mecanizadas, con perforaciones de montaje y centrado integradas, garantizan el montaje preciso de los elementos.

Indicación sobre el dibujo:

Tolerancia de posición de agujeros de referencia: $\pm 0,01$

Tolerancia de posición de perforaciones: $\pm 0,1$

Planos



Nuestros productos

Referencia	Tamaño	A	A1	A2	B	D	D1	H	H1	L	T
29205-2122	12	22	52	30	30	12	5,5	35	7	60	8
29205-2202	20	30	70	40	40	20	5,5	50	15	80	10
29205-2302	30	40	90	50	50	30	6,5	50	15	100	10
29205-2402	40	48	108	60	60	40	8,5	50	15	120	10