

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Termoplástico.

Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.

Versión:

Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.

Indicación:

Los tubos redondos de articulaciones se pueden ajustar de forma continua a 180°. El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.

A petición:

Palanca de sujeción de plástico para fijación.

Accesorios:

- Casquillos reductores 29042
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050


Tener en cuenta:

Par de apriete de los tornillos de sujeción:

M6: 10 Nm

M8: 25 Nm

Planos



Nuestros productos

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	S
29032-18	18	18	30	25	26,5	30	25	27,5	94	45	34	14	21	M6x18
29032-30	30	30	45	40	41,5	45	40	43	143,5	68	52,5	22,5	28,5	M8x25