

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.

Versión:

Acero cincado.
Aluminio anodizado.

Indicación:


Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos y cuadrados se adaptan individualmente al sistema de sujeción de tubos.

*Los tubos cuadrados de aluminio 10X10 se suministran exclusivamente como material macizo.

A petición:

- Corte específico del cliente (L máx. 5000 mm)
- Tubos de acero inoxidable (L máx. 3000 mm)

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Descripción | Material del cuerpo de base | Denominación | D1 | D2 | L |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|----|---------------|
| 29050-0112X | Tubo redondo | acero | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500/1000/2000 |
| 29050-0114X | Tubo redondo | acero | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500/1000/2000 |
| 29050-0115X | Tubo redondo | acero | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500/1000/2000 |
| 29050-0116X | Tubo redondo | acero | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500/1000/2000 |
| 29050-0118X | Tubo redondo | acero | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500/1000/2000 |
| 29050-0120X | Tubo redondo | acero | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500/1000/2000 |
| 29050-0125X | Tubo redondo | acero | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500/1000/2000 |
| 29050-0130X | Tubo redondo | acero | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500/1000/2000 |
| 29050-0140X | Tubo redondo | acero | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500/1000/2000 |
| 29050-0150X | Tubo redondo | acero | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500/1000/2000 |
| 29050-0220X | Tubo redondo | aluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500/1000/2000 |
| 29050-0230X | Tubo redondo | aluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500/1000/2000 |
| 29050-0240X | Tubo redondo | aluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500/1000/2000 |
| 29050-0250X | Tubo redondo | aluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500/1000/2000 |

Nuestros productos

| Referencia | Descripción | Material del cuerpo de base | Denominación | D1 | D2 | L |
|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------|----|---------------|
| 29050-4120X | Tubo cuadrado | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500/1000/2000 |
| 29050-4125X | Tubo cuadrado | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500/1000/2000 |
| 29050-4130X | Tubo cuadrado | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500/1000/2000 |
| 29050-4140X | Tubo cuadrado | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500/1000/2000 |
| 29050-4210X | Tubo cuadrado | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 500/1000/2000 |
| 29050-4220X | Tubo cuadrado | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500/1000/2000 |
| 29050-4230X | Tubo cuadrado | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500/1000/2000 |
| 29050-4240X | Tubo cuadrado | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500/1000/2000 |