

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero 1.0037.

Aluminio EN AW-6060.

Versión:

Acero cincado.

Aluminio claro anodizado.

Indicación:


Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.

* Material macizo.

A petición:

- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Denominación	D1	D2	L
29050-4120X500	acero	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	500
29050-4120X1000	acero	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	1000
29050-4120X2000	acero	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	2000
29050-4125X500	acero	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	500
29050-4125X1000	acero	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	1000
29050-4125X2000	acero	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	2000
29050-4130X500	acero	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	500
29050-4130X1000	acero	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	1000
29050-4130X2000	acero	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	2000
29050-4140X500	acero	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	500
29050-4140X1000	acero	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	1000
29050-4140X2000	acero	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	2000
29050-4210X500	aluminio	10 x 10	10*	-	500
29050-4210X1000	aluminio	10 x 10	10*	-	1000
29050-4210X2000	aluminio	10 x 10	10*	-	2000
29050-4220X500	aluminio	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	500
29050-4220X1000	aluminio	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	1000
29050-4220X2000	aluminio	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	2000
29050-4230X500	aluminio	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	500

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Denominación	D1	D2	L
29050-4230X1000	aluminio	30 x 30 x 2	30 $\pm$ 0,2	26	1000
29050-4230X2000	aluminio	30 x 30 x 2	30 $\pm$ 0,2	26	2000
29050-4240X500	aluminio	40 x 40 x 4	40 $\pm$ 0,3	32	500
29050-4240X1000	aluminio	40 x 40 x 4	40 $\pm$ 0,3	32	1000
29050-4240X2000	aluminio	40 x 40 x 4	40 $\pm$ 0,3	32	2000