

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material, versión:**


1. Carcasa de cierre de acero al cromo.
2. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 40  $\mu\text{m}$ . Transporte de aire de hasta 720 l/min.
3. Junta plana de corcho.
4. Brida de montaje con tornillos de sujeción, cierre de bayoneta.
5. Junta plana de corcho.
6. Cadena de latón niquelado.
7. Tamiz de llenado de acero galvanizado.

**Indicación:**

Los tubos de llenado se suministran con juntas y tornillos de sujeción (M5).

No adecuado para depósitos de agua.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Versión 1	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1
28071-45	sin cadena	46,5	27,5	52	25	41,3	6 (3x)	43	66
28071-77	con cadena	80	49	83	44	71,5	6 (6x)	57	80