

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).

Versión:

Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.

Rango de temperatura:

Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.


A petición:

Cubierta en amarillo para gasóleo.

Indicación sobre el dibujo:

- 1) Junta plana
- 2) Ventilación
- 3) Cubierta
- 4) Filtro de aire

Planos



Nuestros productos

Referencia	D	D1	L	L1
28032-67200	67,5	G2	30	15
28032-676020	67,5	M60x2	30	15

Nuestros productos
