

Descripción del artículo/Imágenes del producto




Descripción

Material:


Acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acabado natural.



Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión	B	G	D1	D2	D3	L2	A
27622-0510	rosca cuadrada	5	10	5	M5	9	20	10
27622-0612	rosca cuadrada	6	12	6	M6	10	24	12
27622-0816	rosca cuadrada	8	16	8	M8	14	32	16
27622-0832	rosca cuadrada	8	32	8	M8	14	48	16
27622-1020	rosca cuadrada	10	20	10	M10	18	40	20
27622-10120	rosca cuadrada	10	20	10	M10x1,25	18	40	20
27622-1040	rosca cuadrada	10	40	10	M10	18	60	20
27622-1224	rosca cuadrada	12	24	12	M12	20	48	24
27622-12124	rosca cuadrada	12	24	12	M12x1,25	20	48	24
27622-1248	rosca cuadrada	12	48	12	M12	20	72	24
27622-12148	rosca cuadrada	12	48	12	M12x1,25	20	72	24
27622-1428	rosca cuadrada	14	28	14	M14	24	56	27
27622-1632	rosca cuadrada	16	32	16	M16	26	64	32
27622-16132	rosca cuadrada	16	32	16	M16x1,5	26	64	32
27622-05101	rosca a la izquierda	5	10	5	M5	9	20	10
27622-06121	rosca a la izquierda	6	12	6	M6	10	24	12
27622-08161	rosca a la izquierda	8	16	8	M8	14	32	16
27622-10201	rosca a la izquierda	10	20	10	M10	18	40	20
27622-12241	rosca a la izquierda	12	24	12	M12	20	48	24

Nuestros productos

Referencia	Versión	B	G	D1	D2	D3	L2	A
27622-16321	rosca a la izquierda	16	32	16	M16	26	64	32