


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:


Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:


La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.

Planos

Forma C
Sin circlip



Forma CS
con circlip



Nuestros productos

Referencia	Versión 2	Forma	Material del cuerpo de base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-0805	rosca a la derecha	C	acero	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-1006	rosca a la derecha	C	acero	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-1308	rosca a la derecha	C	acero	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-1610	rosca a la derecha	C	acero	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-1612	rosca a la derecha	C	acero	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-1914	rosca a la derecha	C	acero	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-1916	rosca a la derecha	C	acero	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080501	rosca a la izquierda	C	acero	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100601	rosca a la izquierda	C	acero	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130801	rosca a la izquierda	C	acero	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161001	rosca a la izquierda	C	acero	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161201	rosca a la izquierda	C	acero	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191401	rosca a la izquierda	C	acero	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191601	rosca a la izquierda	C	acero	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080351	rosca a la derecha	CS	acero	8	M3,5	8	M4	18	10,2	9	8	7
27650-08051	rosca a la derecha	CS	acero	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10061	rosca a la derecha	CS	acero	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13081	rosca a la derecha	CS	acero	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16101	rosca a la derecha	CS	acero	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16121	rosca a la derecha	CS	acero	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-19141	rosca a la derecha	CS	acero	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-19161	rosca a la derecha	CS	acero	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080511	rosca a la izquierda	CS	acero	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100611	rosca a la izquierda	CS	acero	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130811	rosca a la izquierda	CS	acero	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11

Nuestros productos

Referencia	Versión 2	Forma	Material del cuerpo de base	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-161011	rosca a la izquierda	CS	acero	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161211	rosca a la izquierda	CS	acero	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191411	rosca a la izquierda	CS	acero	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191611	rosca a la izquierda	CS	acero	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-08052	rosca a la derecha	CS	acero inoxidable	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10062	rosca a la derecha	CS	acero inoxidable	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13082	rosca a la derecha	CS	acero inoxidable	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16102	rosca a la derecha	CS	acero inoxidable	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16122	rosca a la derecha	CS	acero inoxidable	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-080521	rosca a la izquierda	CS	acero inoxidable	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100621	rosca a la izquierda	CS	acero inoxidable	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130821	rosca a la izquierda	CS	acero inoxidable	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161021	rosca a la izquierda	CS	acero inoxidable	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161221	rosca a la izquierda	CS	acero inoxidable	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13