


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Fundición de aluminio a presión.

Versión:

Acabado natural, rectificado por vibración.

Indicación:

El pie regulable estable es especialmente adecuado para instalaciones de transporte. Presenta marcas de alineación para el posicionamiento exacto de las patas.


Accesorios:

Barras roscadas adecuadas, ver 07640.

Indicación sobre el dibujo:

1) Marcas de alineación

Planos



Nuestros productos

Referencia	A	A1	B	D	D1	H	L	T	Capacidad de carga N
27833-161	65	-	70	M16	40	45	119,5	25	4000
27833-201	75	55	90	M20	52	50	139,5	27,5	6000